FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 12.9 M8X40

Artikelnummer	07010.080.040
Merk	-
UBB	952351501251
UNSPSC	31161605
EAN	8715492051301
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	40 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	≈B18.3.1M
BS	≈4168-1
ISO	≈4762
NF	≈E25-125
DIN	≈912
NEN	≈1241

Technische specificatie

d-D	M8
dk(max.)	13
k (max.)	8
L (mm)	40
P	1.25

Technische tekening

