FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M12X1,50X35

Artikelnummer	07040.120.035
Merk	-
UBB	952351307394
UNSPSC	31161605
EAN	8715492054470
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	35 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	912
ASME	B18.3.1M
ISO	12474
NF	E25-125
NEN	1241
BS	4168-1

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als L ≤	50

Technische tekening

k (max.)	12
L (mm)	35
P	1.5
s	10

FABORY

