FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M14X1,50X60

Artikelnummer	07040.140.060
Merk	-
UBB	953351189568
UNSPSC	31161605
EAN	8715492054616
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	60 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	12474
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912
BS	4168-1

Technische specificatie

b	40
d-D	M14
dk(max.)	21
Voldraad als L ≤	55

Technische tekening

k (max.)	14
L (mm)	60
P	1.5
s	12

FABORY

