FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M16X1,50X100

Artikelnummer	07040.160.100
Merk	-
UBB	952351308129
UNSPSC	31161605
EAN	8715492054746
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	100 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	912
ISO	12474
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
NEN	1241

Technische specificatie

b	44
d-D	M16
dk(max.)	24
Voldraad als L ≤	60

Technische tekening

k (max.)	16
L (mm)	100
P	1.5
s	14

FABORY

