FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M10X1,00X90

Artikelnummer	07041.100.090
Merk	-
UBB	953351739859
UNSPSC	31161605
EAN	8715492055033
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	90 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	912
BS	4168-1
NEN	1241
ISO	12474
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als L ≤	40

Technische tekening

k (max.)	10
L (mm)	90
P	1
s	8

FABORY

