FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M12X1,25X50

Artikelnummer	07041.120.050
Merk	-
UBB	952351313079
UNSPSC	31161605
EAN	8715492055118
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	50 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1241
DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
ISO	12474
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als L ≤	50

Technische tekening

k (max.)	12
L (mm)	50
P	1.25
s	10

FABORY

