FABORY



# Cilinderschroef met binnenzeskant MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M12X1,25X60

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 07041.120.060 |
| Merk | - |
| UBB | 952351313152 |
| UNSPSC | 31161605 |
| EAN | 8715492055125 |
| PKG. van 25 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M12 |
| Lengte | 60 mm |
| Klasse | 12.9 |
| Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
| Kopsoort | Cilinderkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Blank |
| Draadsoort | Metrisch extra fijne schroefdraad |
| Info | Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| ASME | B18.3.1M |
| DIN | 912 |
| NF | E25-125 |
| NEN | 1241 |
| ISO | 12474 |
| BS | 4168-1 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| b | 36 |
| d-D | M12 |
| dk(max.) | 18 |
| Voldraad als L ≤ | 50 |

## Technische tekening

| | |
|---|---|
| k (max.) | 12 |
| L (mm) | 60 |
| P | 1.25 |
| s | 10 |

FABORY

