FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M6X35

Artikelnummer	07070.060.035
Merk	-
UBB	950351422312
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060853
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈912
ISO	≈4762
NF	≈E25-125
ASME	≈B18.3.1M
BS	≈4168-1
NEN	≈1241

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	35
P	1
s	5

Technische tekening

