FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M6X50

Artikelnummer	07070.060.050
Merk	-
UBB	950351422569
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060884
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4168-1
DIN	≈912
ISO	≈4762
NEN	≈1241
ASME	≈B18.3.1M
NF	≈E25-125

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	50
P	1
s	5

Technische tekening

