FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M6X80

Artikelnummer	07070.060.080
Merk	-
UBB	954351944515
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060914
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.3.1M
DIN	≈912
ISO	≈4762
BS	≈4168-1
NEN	≈1241
NF	≈E25-125

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	80
P	1
s	5

Technische tekening

