FABORY



# Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M6X90

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 07070.060.090 |
| Merk | - |
| UBB | 954351944697 |
| UNSPSC | 31161605 |
| EAN | 8715492060921 |
| PKG. van 100 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M6 |
| Lengte | 90 mm |
| Klasse | 8.8 |
| Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
| Kopsoort | Cilinderkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Blank |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| ISO | ≈4762 |
| NEN | ≈1241 |
| DIN | ≈912 |
| NF | ≈E25-125 |
| BS | ≈4168-1 |
| ASME | ≈B18.3.1M |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| d-D | M6 |
| dk(max.) | 10 |
| k (max.) | 6 |
| L (mm) | 90 |
| P | 1 |
| s | 5 |

## Technische tekening

