FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M8X40

Artikelnummer	07070.080.040
Merk	-
UBB	950351422643
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060952
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈4762
NEN	≈1241
DIN	≈912
ASME	≈B18.3.1M
NF	≈E25-125
BS	≈4168-1

Technische specificatie

d-D	M8
dk(max.)	13
k (max.)	8
L (mm)	40
P	1.25
s	6

Technische tekening

