FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M5X60

Artikelnummer	07071.050.060
Merk	-
UBB	500500851125
UNSPSC	31161605
EAN	8715494453929
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈912
ISO	≈4762
BS	≈4168-1
NF	≈E25-125
NEN	≈1241
ASME	≈B18.3.1M

Technische specificatie

d-D	M5
dk(max.)	8.5
k (max.)	5
L (mm)	60
P	0.8
s	4

Technische tekening

