FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M5X70

Artikelnummer	07071.050.070
Merk	-
UBB	500500851208
UNSPSC	31161605
EAN	8715494453943
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-125
ISO	≈4762
NEN	≈1241
ASME	≈B18.3.1M
DIN	≈912
BS	≈4168-1

Technische specificatie

d-D	M5
dk(max.)	8.5
k (max.)	5
L (mm)	70
P	0.8
s	4

Technische tekening

