FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X35

Artikelnummer	07071.060.035
Merk	-
UBB	954351947179
UNSPSC	31161605
EAN	8715493883048
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-125
NEN	≈1241
BS	≈4168-1
ASME	≈B18.3.1M
ISO	≈4762
DIN	≈912

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	35
P	1
s	5

Technische tekening

