FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X60

Artikelnummer	07071.060.060
Merk	-
UBB	954351947419
UNSPSC	31161605
EAN	8715493883079
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4168-1
NF	≈E25-125
DIN	≈912
ASME	≈B18.3.1M
ISO	≈4762
NEN	≈1241

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	60
P	1
s	5

Technische tekening

