FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X40

Artikelnummer	07071.080.040
Merk	-
UBB	954351947583
UNSPSC	31161605
EAN	8715493883086
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4168-1
ASME	≈B18.3.1M
NF	≈E25-125
DIN	≈912
NEN	≈1241
ISO	≈4762

Technische specificatie

d-D	M8
dk(max.)	13
k (max.)	8
L (mm)	40
P	1.25
s	6

Technische tekening

