FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X60

Artikelnummer	07071.080.060
Merk	-
UBB	954351947666
UNSPSC	31161605
EAN	8715493883093
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.3.1M
NEN	≈1241
DIN	≈912
NF	≈E25-125
BS	≈4168-1
ISO	≈4762

Technische specificatie

d-D	M8
dk(max.)	13
k (max.)	8
L (mm)	60
P	1.25
s	6

Technische tekening

