FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X50

Artikelnummer	07071.100.050
Merk	-
UBB	954351947740
UNSPSC	31161605
EAN	8715493883109
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈4762
BS	≈4168-1
NEN	≈1241
NF	≈E25-125
DIN	≈912
ASME	≈B18.3.1M

Technische specificatie

d-D	M10
dk(max.)	16
k (max.)	10
L (mm)	50
P	1.5
s	8

Technische tekening

