FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X80

Artikelnummer	07071.100.080
Merk	-
UBB	500500824320
UNSPSC	31161605
EAN	8715494042185
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4168-1
NF	≈E25-125
ASME	≈B18.3.1M
ISO	≈4762
NEN	≈1241
DIN	≈912

Technische specificatie

d-D	M10
dk(max.)	16
k (max.)	10
L (mm)	80
P	1.5
s	8

Technische tekening

