FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X70

Artikelnummer	07071.120.070
Merk	-
UBB	500500824650
UNSPSC	31161605
EAN	8715494042215
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈4762
BS	≈4168-1
DIN	≈912
NF	≈E25-125
NEN	≈1241
ASME	≈B18.3.1M

Technische specificatie

d-D	M12
dk(max.)	18
k (max.)	12
L (mm)	70
P	1.75
s	10

Technische tekening

