FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Blank 08.8 M6X18

Artikelnummer	07080.060.018
Merk	-
UBB	950351426115
UNSPSC	31161605
EAN	8715492061911
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	18 mm
Klasse	08.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Lage cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8

Standaarden

DIN	7984

en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	18
d-D	M6
dk	10
Voldraad als L ≤	25
k	4
L (mm)	18
P	1
s	4

Technische tekening

