
FABORY



Staal Blank 100 M6X25

Artikelnummer	07095.060.025
Merk	-
UBB	952351497708
UNSPSC	31161605
EAN	8715492063670
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	25 mm
Klasse	100
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

Technische specificatie

b	24
d-D	M6
dc(max.)	13.5
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	6
L (mm)	25
P	1

Technische tekening

