
FABORY



Cilinderschroef met T-ster ISO 14579 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X20

Artikelnummer	07165.080.020
Merk	-
UBB	500645104281
UNSPSC	31161605
EAN	8717077060302
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	14579

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als L ≤	35
k (max.)	8
L (mm)	20
P	1.25
Sleutel	45

Technische tekening

