FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant BSW BS ≈2470 Staal Blank 12.9 1/2X1.1/2

Artikelnummer	07200.127.040
Merk	-
UBB	950351459942
UNSPSC	31161605
EAN	8715492076076
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/2 Inch
Lengte	1.1/2 Inch
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	British Standard Whitworth
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/ MF/MEF) of unieschroefdraad

Standaarden

BS	≈2470

(UNC/UNF) te gebruiken.Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen deze schroeven ook in klasse 10.9 geleverd worden.Het merken van deze schroeven is niet verplicht.Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.

Technische specificatie

A	0.75
H	0.5
J	0.375
LT(min.)	1.5
Gangen per Inch	12

Technische tekening

