FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1936 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank 7/8X1.1/2 ft

Artikelnummer	07210.222.038
Merk	-
UBB	950351469503
UNSPSC	31161605
EAN	8715492079428
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	7/8 Inch
Lengte	1.1/2 Inch
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal legering
Materiaalsoort Technisch	ASTM A574
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Unified National Coarse
Info	Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant.Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang

Standaarden

ASME	B18.3

komen.Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Technische specificatie

A	1.125
H	0.875
J	0.5625
LT(min.)	2.25
Gangen per Inch	9

Technische tekening

