FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M4X30

Artikelnummer	07820.040.030
Merk	-
UBB	951351206408
UNSPSC	31161518
EAN	8715492160980
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	30 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

BS	4168-4
DIN	915
NEN	2344
ISO	4028
ASME	B18.3.6M
NF	E27-182

Technische specificatie

d-D	M4
dp(max.)	2.5
L (mm)	30
P	0.7
s	2
t (min.)	1.5
z lang (min.)	2

Technische tekening



z lang als L ≥	8
z kort (min.)	1