FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M10X45

Artikelnummer	07820.100.045
Merk	-
UBB	952351365798
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161482
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	45 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4028
DIN	915
NEN	2344
NF	E27-182
ASME	B18.3.6M
BS	4168-4

Technische specificatie

d-D	M10
dp(max.)	7
L (mm)	45
P	1.5
s	5
t (min.)	4
z lang (min.)	5

Technische tekening



z lang als L ≥	16
z kort (min.)	2.5