FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M20X70

Artikelnummer	07820.200.070
Merk	-
UBB	951351213743
UNSPSC	31161518
EAN	8715492162038
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	70 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4028
NEN	2344
ASME	B18.3.6M
DIN	915
BS	4168-4
NF	E27-182

Technische specificatie

d-D	M20
dp(max.)	15
L (mm)	70
P	2.5
s	10
t (min.)	8
z lang (min.)	10

Technische tekening



z lang als L ≥	30
z kort (min.)	5