FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M12X14

Artikelnummer	07860.120.014
Merk	-
UBB	500645147199
UNSPSC	31161518
EAN	8717077055629
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	14 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

BS	4168-2
NEN	2341
NF	E27-180
ISO	4026
ASME	B18.3.6M
DIN	913

Technische specificatie

d-D	M12
dp(max.)	8.5
L (mm)	14
P	1.75

Technische tekening

s	6
t (min.)	4.8

