FABORY

Zeskantmoer DIN 555 Staal Elektrolytisch verzinkt |4| M12

Artikelnummer	08110.120.001
Merk	-
UBB	950355058906
UNSPSC	31161727
EAN	8715492550613
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Klasse	|4|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	555
NEN	697
NF	E25-402

Technische specificatie

d-D	M12
m	10
P	1.75
s	19

Technische tekening

