
FABORY



Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X60

Artikelnummer	08200.060.060
Merk	-
UBB	950351087784
UNSPSC	31161620
EAN	8715492550941
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	60 mm
Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NEN	102/697
ISO	≈4016/4033
NF	E25-115-1/E25-402
DIN	601/555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L200mm	37
b (min.): L≤125mm	18

Technische tekening

d-D	M6
k	4
L (mm)	60
m	5
P	1
s	10

