
FABORY



# Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M20X80

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 08200.200.080 |
| Merk | - |
| UBB | 950351101130 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492552488 |
| PKG. van 25 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M20 |
| Lengte | 80 mm |
| Klasse | 4.6 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
| Info | De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal \|4\|.Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8) |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| NF | E25-115-1/E25-402 |
| NEN | 102/697 |
| ISO | ≈4016/4033 |
| DIN | 601/555 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 52 |
| b (min.): L200mm | 65 |
| b (min.): L≤125mm | 46 |

## Technische tekening

| | |
|---|---|
| d-D | M20 |
| k | 12.5 |
| L (mm) | 80 |
| m | 16 |
| P | 2.5 |
| s | 30 |

