FABORY

Zeskanttapbout voor drukvaten ISO 4017 Staal (AD-W7) Blank 5.6 M27X65

Artikelnummer	08760.270.065
Merk	-
UBB	952351299393
UNSPSC	31161620
EAN	8715492564603
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	65 mm
Klasse	5.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal (AD-W7)
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten:Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C.Voldoet aan de eisen van AD2000-W7, TRD106 en DIN 267-13.Producenten die opgenomen zijn in VdTÜV-

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Merkblatt 1253/4 zijn gemachtigd om een certificaat volgens EN 10204 3.1 te vervangen door producent- en sterkteklassemarkering. Dit is ook geaccepteerd door Lloyd's Register Energy.voor drukvaten

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	65
P	3
s	41

Technische tekening

