FABORY

Zeskantmoer ISO 4032 Staal Blank 5-2 voor drukvaten M30

Artikelnummer	08781.300.001
Merk	-
UBB	951355033162
UNSPSC	31161727
EAN	8715492564726
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Klasse	5-2
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten:Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C.Voldoet aan de eisen van AD2000-W7, TRD106 en DIN 267-13.Producenten die opgenomen zijn in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 zijn gemachtigd om een certificaat

Standaarden

ISO	4032

volgens EN 10204 3.1 te vervangen door producent- en sterkteklassemarkering. Dit is ook geaccepteerd door Lloyd's Register Energy.voor drukvaten

Technische specificatie

d-D	M30
m (max.)	25.6
P	3.5
s	46

Technische tekening

