FABORY

Zeskantmoer gedraaid DIN 934 Staal Blank |6| gedraaid M8

Artikelnummer	11000.080.001
Merk	-
UBB	500645163832
UNSPSC	31161727
EAN	8717077067011
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Klasse	|6|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	gedraaid

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Technische tekening

