FABORY

Zeskantmoer gedraaid DIN 934 Staal Blank |6| gedraaid M12

Artikelnummer	11000.120.001
Merk	-
UBB	500645163915
UNSPSC	31161727
EAN	8717077067028
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Klasse	|6|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	gedraaid

Standaarden

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M12
m	10
P	1.75
s	19

Technische tekening

