FABORY

Zeskantmoer gedraaid MF linkse schroefdraad DIN 934 Automatenstaal Blank |6| M12X1,50 (LH)

Artikelnummer	11007.120.150
Merk	-
UBB	950355711082
UNSPSC	31161727
EAN	8715492567536
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Klasse	|6|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Automatenstaal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M12
m	10
P	1.5
s	19

Technische tekening

