FABORY

Zeskantmoer gedraaid MF linkse schroefdraad DIN 934 Automatenstaal Blank |6| M24X2,00 (LH)

Artikelnummer	11007.240.200
Merk	-
UBB	950355711652
UNSPSC	31161727
EAN	8715492567628
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Klasse	|6|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Automatenstaal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M24
m	19
P	2
s	36

Technische tekening

