FABORY

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| M4 (LH)

Artikelnummer	11040.040.001
Merk	-
UBB	950355070786
UNSPSC	31161727
EAN	8715492567918
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Klasse	|8|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M4
m	3.2
P	0.7
s	7

Technische tekening

