FABORY

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| M5 (LH)

Artikelnummer	11040.050.001
Merk	-
UBB	950355070869
UNSPSC	31161727
EAN	8715492567925
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Klasse	|8|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M5
m	4
P	0.8
s	8

Technische tekening

