FABORY

# Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| M36 (LH)

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 11040.360.001 |
| Merk | - |
| UBB | 950355680881 |
| UNSPSC | 31161727 |
| EAN | 8715492568076 |
| PKG. van 2 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M36 |
| Klasse | \|8\| |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Links (LH) |
| Oppervlaktebedekking | Blank |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
| Info | linkse draad |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| NEN | 1560 |
| NF | E25-401 |
| DIN | 934 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| d-D | M36 |
| m | 29 |
| P | 4 |
| s | 55 |

## Technische tekening

