FABORY



Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 04 M10

Artikelnummer	11350.100.001
Merk	-
UBB	950355694254
UNSPSC	31161727
EAN	8715492570871
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	04
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.4.5M
ISO	4035
NF	E25-405-1
DIN	439-2
NEN	2334-B

Technische specificatie

d-D	M10
m	5
P	1.5
s	17

Technische tekening

