FABORY



Lage zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt 04 M16 (LH)

Artikelnummer	11382.160.001
Merk	-
UBB	950355821394
UNSPSC	31161727
EAN	8715492571595
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Klasse	04
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

DIN	439-2
NEN	2334-B
NF	E25-405-1
ISO	4035
ASME	B18.2.4.5M

Technische specificatie

d-D	M16
m	8
P	2
s	24

Technische tekening

