
FABORY



Afstandsteun, 2 x binnendraad Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt M5X25X9

Artikelnummer	11396.050.025
Merk	-
UBB	950355642774
UNSPSC	31161816
EAN	8715492572042
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	25 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	H1200
Info	Indien L = L# dan is de afstandsteun uitgevoerd met doorlopende draad.

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M5
L (mm)	25
L1	9
P	0.8
s	8

Technische tekening

