
FABORY



Afstandsteun, binnendraad en buitendraad Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt M3X25X7

Artikelnummer	11398.030.025
Merk	-
UBB	950355643434
UNSPSC	31161816
EAN	8715492572233
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	25 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	H1202
Info	Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M3
L (mm)	25
L1	6
L2	7
P	0.5

Technische tekening

