FABORY



Zeskant verbindingsmoer H=3xD ISO-Metrisch Staal Thermisch verzinkt M30

Artikelnummer	11417.300.001
Merk	-
UBB	500621923282
UNSPSC	31161727
EAN	8715494515375
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken.Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid wordt hierdoor

Standaarden

	niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.ISO metrisch

Technische specificatie

d-D	M30
m	90
P	3.5
s	46

Technische tekening

