
FABORY



Zeskantlasmoer DIN 929 Staal Max. 0,25%C Blank M6

Artikelnummer	14020.060.001
Merk	-
UBB	950355149002
UNSPSC	31161731
EAN	8715492581723
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	Max. 0.25%C
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze lasmoeren kunnen met bouten klasse 8.8 gecombineerd worden.

Standaarden

DIN	929

Technische specificatie

d-D	M6
Gat ø (H11)	8
m (h14)	5
P	1
s (h13)	11

Technische tekening

