FABORY



Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M8X110

Artikelnummer	16181.080.110
Merk	-
UBB	500647857803
UNSPSC	31161610
EAN	8717077275539
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	110 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	444-B

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
d2(H9)	8
d3(max.)	18
L (mm)	110
P	1.25
s (max.)	9

Technische tekening

