FABORY



Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M16X120

Artikelnummer	16181.160.120
Merk	-
UBB	500647862910
UNSPSC	31161610
EAN	8717077276048
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	120 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	444-B

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
d2(H9)	16
d3(max.)	32
L (mm)	120
P	2
s (max.)	17

Technische tekening

